



## 24-Port Cat6a Patchpanel, geschirmt

FTP, 19", 0,5 HE, Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten Kabeleinführungen, schwarz

Part No.: **720922**

EAN-13: 0766623720922 | UPC: 766623720922

Patchpanel bilden das Rückgrat Ihres Netzwerks – mit diesem geschirmten 24-Port Cat6a Patchpanel von Intellinet Network Solutions können Sie auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit vertrauen. Durch seine Bauform von nur einer halben Höheneinheit sind seine Platzansprüche in Ihrem Netzwerkschrank minimal. Starke Schirmung und mit 3 µm Gold beschichtete Kontakte sorgen für maximale Signalintegrität. Ein Erdungskabel befindet im Lieferumfang.

### Merkmale:

- Kontakte beschichtet mit mindestens 3 µm Gold für maximale Anschlussqualität Ihrer Netzwerkkabel
- Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten Kabeleinführungen für eine einfache Installation
- Geeignet für Krone LSA+ Auflegewerkzeuge
- Geeignet für Litzen- und Massivdrahtkabel von 23 bis 26 AWG
- Geeignet für geschirmte Cat6a-Netzwerkkabel (FTP)
- Ideal für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet-Netzwerkanwendungen
- 19" Rackmount
- 10 Jahre Garantie

### Spezifikationen:

#### Standards

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA
- 568 A/B farbkodiert

#### Zertifikate

- CE
- RoHS
- FCC

#### Physische Details

- Abmessungen: 107 (L) x 482 (B) x 22 (H) mm
- Horizontaler Abstand zwischen linkem und rechtem Montageloch: 465 mm
- Gewicht: 1,14 kg

#### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 10 – 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% – 90% RH, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -40 – 70°C

#### Lieferumfang

- 24-Port Cat6a Patchpanel, geschirmt
- Erdungskabel
- Kurzanleitung



