

Kensington® SD3600 montierbare, universelle USB 3.0-Dockingstation

K33991WW



Produktbeschreibung

Mit der SD3600 Universal-Dockingstation wahren Sie den praktischen Vorteil, mit nur einem Kabel Ihre gesamten Desktop-Geräte zu verbinden. Wir alle kommen mit Laptops zu Besprechungen. Mit einer universellen Dockingstation von Kensington können Sie die Verbindung Ihrer beiden HD-Monitore, Maus, Tastatur und anderer Peripheriegeräte mit nur einem einzigen USB-Kabel lösen bzw. wiederherstellen. Außerdem kann die Dock auf der Rückseite eines Monitors befestigt werden und belegt damit keinen wertvollen Platz auf dem Schreibtisch.

Funktionen

- Optimal für: USB 3.0-Laptops, -Ultrabooks & Windows-Tablets sowie Monitore, die bis zu 2K unterstützen
- Verbindungstechnologie: USB 3.0 (DisplayLink)
- Kompatibilität: Windows 7 oder höher
- Anzahl unterstützter Monitore: 2
- Videoanschlüsse: 1 x HDMI v1.3 und 1 x DVI-I (VGA-Unterstützung mit inbegriffenem DVI-auf-VGA-Adapter)
- Maximal unterstützte Auflösung: Ein Monitor: 2560 x 1600 bei 60Hz und Zwei Monitore: 2048 x 1152 bei 30Hz
- DisplayLink-Treiber muss installiert werden Software-Download über kensington.com oder ein Windows-Update
- Systemanforderungen: CPU: Dual-Core i3 2,8GHz oder besser und RAM: 2GB oder mehr
- Garantie: 2 Jahre

Technische Daten

- **Optimal für** USB 3.0-Laptops, -Ultrabooks & Windows-Tablets sowie Monitore, die bis zu 2K unterstützen
- **Audio** 1 x 3,5mm Mikrophonbuchse (Vorderseite), 1 x 3,5mm Kopfhörerbuchse (Vorderseite)
- **Ethernet-Geschwindigkeit (Mhbps)** 10, 100, 1000
- **Anzahl der Bildschirmausgaben** 2
- **Kompatibilität mit Sicherheits-Slot** Kensington-Sicherheits-Slot
- **Kompatibilität**
- **USB 2.0-Anschlüsse** 4 x USB 2.0-Anschlüsse (Rückseite) mit bis zu 480MB/s
- **USB 3.0-Anschlüsse** 2 x USB 3.0-Anschlüsse (Vorderseite) mit Unterstützung für 5V/0,9A (keine Schnellladefunktion)

Produktinformationen

| | |
|------------------------------|--------|
| Tiefe | 80mm |
| Breite | 198mm |
| Höhe | 34mm |
| Durchschnitts-gewicht | 0.62kg |

Retail Verpackung Informationen

| | |
|------------------------------|--------------|
| Tiefe | 78mm |
| Breite | 242mm |
| Höhe | 165mm |
| Durchschnitts-gewicht | 0.80kg |
| UPC# | 085896339915 |
| Einheit Menge | 1 |

Umverpackung Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Tiefe | 345mm |
| Breite | 270mm |
| Höhe | 190mm |
| Durchschnitts-gewicht | 3.56kg |
| UPC# | 50085896339910 |
| Einheit Menge | 4 |

Versand Informationen

| | |
|-----------------------------|----|
| Mindestbestellmenge | 4 |
| Gewährleistungsfrist | 24 |

Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------|---|
| Recycelt % | 0 |
|-------------------|---|