



5 Port HDMI 18G Switch

No.: 38233

Umschalten zwischen fünf 4K@60Hz Quellgeräten, die an ein Display angeschlossen sind

Beschreibung

- Schaltet zwischen 5 HDMI-Quellgeräten um, die mit einem Display verbunden sind
- Unterstützt 18G-Auflösungen bis 4K@60Hz inklusive HDR
- Flexible Steuerung über eine Taste, IR-Fernbedienung und automatisches Umschalten
- Kompaktes, minimalistisches Design
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

HDMI Switches sind zuverlässige Lösungen zum Steuern von und Umschalten zwischen mehreren HDMI-Quellen und zum Ausgeben auf einem Display.

Der Lindy 5 Port HDMI 18G Switch ist eine kompakte und hochwertige Lösung zum bequemen Umschalten zwischen fünf HDMI-Quellgeräten, die mit einem Display verbunden sind.

Der Switch unterstützt HDMI-18G-Signale und erlaubt die Übertragung detailreicher 4K-Ultra-HD-Auflösungen, wobei High Dynamic Range (HDR) Videoinhalte mit optimiertem Kontrast und erweitertem Farbraum wiedergibt. Er eignet sich perfekt für anspruchsvolle Installationen zu Hause, für auffallendes Digital Signage im Einzelhandel oder ansprechende Präsentationen. HDCP 2.2 sorgt dafür, dass es keine Kompatibilitätsprobleme mit der Vielzahl von 4K-Inhalten der Videoquellen inklusive Set-Top-Boxen, Blu-Ray Playern und 4K HDR Mediaplayern gibt.

Der Switch bietet dem Anwender außerdem effiziente und einfache Umschaltoptionen mit der im Lieferumfang enthaltenen Infrarot-Fernbedienung oder Tasten am Gerät. Er kann zudem das aktive HDMI-Quellgerät identifizieren und automatisch darauf umschalten - eine hilfreiche Option, wenn das Gerät außer Sichtweite aufgestellt ist.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI
- Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0
- Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
- Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- HDCP-Unterstützung: HDCP 2.2
- Audio: Audio Pass-Through
- Separate Audio Ports: -
- IR Unterstützung: 38kHz

- CEC Unterstützung: -
- Serielle Schnittstelle: -
- Spezielle Eigenschaften: -

Anschlüsse

- Eingänge: 5 x HDMI Typ A (Buchse)
- Ausgänge: HDMI Typ A (Buchse)
- Steuerung: -
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 123x20x51mm (4.84x0.79x2.01in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.158kg (0.35lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Feuchtigkeit: 10 - 85% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 1A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 180x80x135mm (7.09x3.15x5.31in)
- Gesamtgewicht: 0.483kg (1.06lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

- 5 Port HDMI Switch
- Multi-Country Netzteil(UK, EU, US & AUS)
- Fernbedienung und CR2025L-Batterie
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 38233
- EAN: 4002888382335