



ARTIKEL	Sliced Kitchen S11000
---------	-----------------------

ARTIKEL NR.	S11000
-------------	--------

AUSSTATTUNG

Bauart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakte Bauweise, dadurch geringe Aufstellfläche bei höchstmöglicher Schneidkapazität • Freitragend mit Kunststoffbodenplatte • Motorgehäuse aus Aluminium • Anschlagplatte und Schlittenführung aus Aluminium
Motor / Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Energiesparmotor 45 Watt mit Spitzenschneidleistung 170 Watt
Messer	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 170 mm Wellenschliffmesser aus Edelstahl, Made in Germany
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoffschlitten • Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm • Ein- und Ausschalter • Kindersicherung durch Schlittenfeststellung • Kabelfach • Messerabdeckplatte aus Kunststoff
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Restehalter • Kunststoffablett

TECHNISCHE DATEN

Leistung	230V ~ 45-170W 50Hz
Maße (L x B x H)	325 mm x 230 mm x 240 mm
Nettogewicht	2.33 kg
Schnitthöhe	140 mm
Schnittlänge	225 mm

LOGISTISCHE DATEN

EAN	4001627012557
VPE	1
EAN-VPE	4001627012557
Maße Verkaufskarton	386 mm x 283 mm x 269 mm
Produktgewicht inkl. Verkaufskarton	3.08 kg
Stück / Palette	48
Stück / Lage	6
Lage / Palette	8
ca. Maße volle Palette (L x B x H)	1220 mm x 795 mm x 2000 mm
ca. Gewicht volle Palette (kg)	170