

# 10GBase-T auf 10GBase-R Medienkonverter

1 x 10 GB SFP+ Slot, 1 x 10 GB RJ45-Port

Part No.: **508193**

---

## Merkmale:

- Ein 10 GB RJ45-Port — 100 m maximale Reichweite
- Ein 10 GB SFP+ Port
- Unterstützt IEEE802.3u, 10GBase-T und 10GBase-FL
- Unterstützt Betrieb im Vollduplexmodus oder Halbduplexmodus mit Autonegotiation
- Status-LED für Strom und Verbindung/TX für beide Ports
- Externes 12 Volt-Netzteil
- 3 Jahre Garantie

## Spezifikationen:

### Standards

- 1000Base-T, 2.5GBase-T, 5GBase-T, 10GBase-T
- 1000Base-X, 2500Base-X, 5GBase-R, 10GBase-R

### Allgemein:

- Unterstützte Medien:
  - 1000Base-T: Cat5 UTP/STP, max. 100 m
  - 2,5GBase-T: Cat5e UTP/STP, max. 50 m
  - 5GBase-T: Cat5e UTP/STP, max. 50 m
  - 10GBase-T: Cat6a UTP/STP, max. 50 m
- Anschlüsse:
  - 1 x RJ45-Port, 10GBase-T
  - 1 x SFP+ Port, 10GBase-FL

### LEDs

- Strom
- LINK/ACT für RJ45-Port
- LINK/ACT für SFP+ Port
- 10G-Anzeige
- LED für optischen Signaleingang

### Strom

- Externes Netzteil: 12 V, 0,5 A
- Stromverbrauch: 5 Watt (max.)

### Umgebung

- Metallgehäuse
- Abmessungen: 95 (L) x 70 (B) x 25 (H) mm

- **Gewicht: 0,2 g**
- **Betriebstemperatur: 0 - 55°C**
- **Luftfeuchtigkeit: 5 - 80% RH, nicht kondensierend**
- **Lagertemperatur: -10 - 70°C**

### Lieferumfang

- **10GBase-T auf 10GBase-R Medienkonverter**
- **Externes Netzteil**
- **Handbuch**

