

WheelMouse optical



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Einfach einstecken und loslegen

Komfortable Plug&Play-Maus, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Dank der angenehmen Größe und der idealen Rundungen liegt die Maus perfekt in der Hand und sieht zudem noch schick aus.

Entscheidende Vorteile

- Optischer Sensor für exakte Bewegung des Mauszeigers
- PC und Mac kompatibel durch USB Anschluss
- Präzise Performance mit 1000 dpi Auflösung
- Easy scrolling mit dem PowerWheel
- Elegantes Design, optimal für Rechts- und Linkshänder
- Problemloses an- und abstecken auch während des Betriebs
- inkl. Adapter für PS/2 Schnittstelle

Technische Daten:

Gewicht (Produkt):

ca. 135 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 155 g

Kabellänge:

ca. 1,80 m

Lagertemperatur:

-15°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 40°C

Stromaufnahme:

typ. 30 mA

Anschluss:

- USB (PS/2 über Adapter)

Produktzulassungen:

- VDE GS 
- c-tick 
- CE 
- FCC 
- cTUVus 

Systemvoraussetzungen:

- USB oder PS/2 Anschluss

Lieferumfang:

- WheelMouse optical
- Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker)
- gedruckte Bedienungsanleitung

Abmessungen Produkt:

ca. 120 x 65 x 40 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 136 x 89 x 48 mm

Zuverlässigkeit:

- MTBF > 80.000 Stunden

Maus:

- Abtastung: Optisch
- Auflösung: 1000 dpi
- Anzahl Tasten: 3
- Ausführung Mausrad: Scrollrad mit Tastenfunktion
- Bauform: Symmetrisch
- Anschluss: USB (PS/2 über Adapter)
- Abtastrate: 1500/Sekunde
- Gehäusefarbe: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Tastenfarbe: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 40
- Anzahl Umkartons pro Palette: 21

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Maus Gehäusefarbe	Maus Tastenfarbe
1	WheelMouse optical M-5400	M-5400	4025112056789	hellgrau	hellgrau
2	WheelMouse optical M-5400	M-5400-0	4025112082962	weiß-grau	weiß-grau
3	WheelMouse optical M-5450	M-5450	4025112056994	schwarz	schwarz