



Funktionen

- Fotokontaktanzeige bei Anruf
- Außendisplayanzeige für Statusmeldungen
- Kontrastreiches TFT Farbbinnendisplay 2,4"
- Kontrastreiches TFT Farbaußendisplay 1,44"
- Kamera
- Kamerataste
- 2 Direktwahltasten (I + II)
- SOS- Notruftaste
- Tischladeschale im Lieferumfang
- Extra lauter Klingelton
- Große beleuchtete Tasten
- Taschenlampe
- Bluetooth
- Telefonbuch bis zu 250 Kontakte
- SMS

... und mehr!



Farben: 

| Technische Daten | |
|--------------------------|------------------------------|
| Typ | Klapphandy |
| Farbe | Schwarz-Silber Rot-Silber |
| Grösse in mm (l x b x t) | 101.8x50.5x18.5 |
| Gewicht in Gramm | ca. 86 |
| Standby Zeit in Stunden | 250 |
| Sprechzeit in Minuten | 350 |
| Akku | Li-ion 3.7V - 800mAh |
| Ladegerät | 5V-500mAh |
| (micro) USB Verbindung | ✓ |
| GSM Band | 850/900/1800/1900 MHz |
| SAR Head | 0,929 W/Kg |
| SAR Body | 0,649 W/Kg |
| SIM Karte | Mini |
| Tastaturbeleuchtung | ✓ |

| Sicherheitsfunktionen | |
|--------------------------|---|
| Einzigartige Notruftaste | ✓ |
| Extra lauter Klingelton | ✓ |
| Taschenlampe | ✓ |
| Kurzwahltasten (2-9) | ✓ |
| Direktwahltasten (M1/M2) | ✓ |

| Display | |
|------------------------|-----------------|
| Mono / Farbe | TFT-Farbe |
| Farben | 65.000 |
| Auflösung | 240x320 |
| Grösse | 2.4" |
| Außendisplay Typ | TFT Farbdisplay |
| Außendisplay Auflösung | 128x128 |
| Außendisplay Typ | 1,44" |
| Extra grosser Schrift | ✓ |
| Hintergrundbeleuchtung | ✓ |
| Uhr | ✓ |
| Datum | ✓ |

| Töne und Signale | |
|-------------------------------|---|
| Profile | ✓ |
| Polyphone Klingeltöne | ✓ |
| Extra lauter Klingelton | ✓ |
| Vibrationsalarm | ✓ |
| Tastaturton ein / ausschalten | ✓ |
| Tastenansage der Nummern | ✓ |

| SOS Einstellungen | |
|--------------------------|---|
| Einzigartige Notruftaste | ✓ |
| SOS SMS | ✓ |
| Notrufnummern | 5 |
| SOS Tonalarm | ✓ |

| Anrufen | |
|--------------------------------------|------------|
| Telefonnummern im Telefonbuch | 250 |
| Lautstärkeinstellungen | 7 |
| Freisprechfunktion | ✓ |
| Lautstärkeregelung des Lautsprechers | ✓ |
| Kopfhörer-Anschluss | 3.5 Klinke |
| Stumm | ✓ |
| Anrufdauer | ✓ |
| Konferenzschaltung | ✓ |

| Anrufliste | |
|-------------------|----|
| Eingehende Anrufe | 20 |
| Verpasste Anrufe | 20 |
| Gewählte Anrufe | 20 |
| Anrufdauer | ✓ |

| SMS | |
|-----------------------------|--------------------|
| Senden | ✓ |
| Empfangen | ✓ |
| Zurückrufen | ✓ |
| An mehrere Empfänger senden | ✓ |
| Löschen | ✓ |
| Alle Mittelungen löschen | ✓ |
| Mitteilungen weiterleiten | ✓ |
| Textmodus | ABC, Abc, abc, 123 |

| Netzdienste | |
|---|---|
| Anruferkennung | ✓ |
| Anklopfen | ✓ |
| (Alle) Anrufe weiterleiten | ✓ |
| Anruf weiterleiten, wenn nicht erreichbar | ✓ |
| Anruf weiterleiten wenn nicht beantwortet | ✓ |
| Anruf weiterleiten wenn besetzt | ✓ |
| (Alle) Daten weiterleiten | ✓ |
| Netzwerk auswahl Manuell / Automatisch | ✓ |

| Sicherheit | |
|-------------------------------|---|
| Telefon sperre | ✓ |
| SIM PIN ein/ausschalten | ✓ |
| SIM PIN ändern | ✓ |
| Werkseinstellungen herstellen | ✓ |

| Extras | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Sprachen Telefon | EN/DE/FR/NL/SP/ IT/TÜ/ |
| Sprachen Gebrauchsanleitung | DE |
| Wecker | ✓ |
| Kalender | ✓ |
| Erinnerungen | ✓ |
| Taschenrechner | ✓ |
| FM Radio | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Fotokontaktanzeige bei Anruf | 8 |
| Kamera | 1.3MP |
| 2 Status LEDs auf der Vorderseite | ✓ |
| Micro SD Kartenslot | bis zu 16GB |

| Lieferumfang | |
|---------------------|---|
| Mobiltelefon | ✓ |
| Akku | ✓ |
| Ladeschale | ✓ |
| Netzteil | ✓ |
| USB-Kabel | ✓ |
| Bedienungsanleitung | ✓ |

EAN schwarz-silber: 9120042772824

EAN rot-silber: 9120042772831

Art.-Nr. schwarz-silber: SL595_EU001BS

Art.-Nr. rot-silber: SL595_EU001RS