

# CM 8 SOLID



PERMANENT  
WASSERDICHT  
BIS 1m TIEFE



SCHUTZ VOR STAUB  
UND SCHMUTZ



STOßFEST BIS  
ZU EINER FALLHÖHE  
VON 2m



SCHNELL  
SPREADTRUM



GESPRÄCHSZEIT  
CA 15h



ARBEITSSPEICHER (RAM) 256MB  
TELEFONSPEICHER (ROM) 1GB



AUFLÖSUNG  
HAUPTKAMERA 1,3MP



DISPLAY GRÖßE  
2,2" QVGA DISPLAY  
(176x220)



WASSERDICHT

Ihr Cyrus Outdoor Phone hält einem Tauchgang permanent bis zu 1m Tiefe stand. Vor Regen, fließendem Wasser, Schnee, Wasserdampf oder sonstigen wasserbedingten Einflüssen ist Ihr Cyrus Outdoor Phone natürlich auch geschützt.



SCHUTZ VOR STAUB  
UND SCHMUTZ

Starke Verunreinigungen durch Schmutz oder Matsch, sowie starke Staubeinwirkungen können Ihrem Cyrus Outdoor Phone nichts anhaben. Durch den IP68 Standard kann nichts die Dichtungen durchdringen. Vielmehr können Sie die Verunreinigungen unter fließendem Wasser säubern.



STOßFEST

Ihr Cyrus Outdoor Phone ist für einen Fall aus 2m Höhe stoßfest ausgelegt. Ein Sturz aus dieser Höhe kann der Elektronik und der Technik keinen Schaden zufügen. Das spezielle Kunststoffgehäuse leitet die kinetische Energie ab.

# CYRUS®

Hergelsbendenstr. 49  
52080 Aachen  
Deutschland

+49 (0) 241 - 93 91 27-0  
info@cyrus-technology.de

# CM 8

SOLID



# Technische Daten



## DESIGN

Abmessung	127x58x21mm
Gewicht	140g
Tasten	Tastatur, Taschenlampe



## DISPLAY

Größe	2,2" QCIF Display (176x220)
-------	-----------------------------



## OUTDOORFÄHIGKEIT

IP Zertifizierung	IP68
Wasserdicht	permanent wasserdicht bis 1m Tiefe
Staubdicht	staubundurchlässig
Stoßfest	stoßgeschützt bis zu 2m Fallhöhe
Militärstandard	MIL-810G
Display	gehärteter Kunststoff
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C
GPS	nein
SOS	nein
PTT (Walkie-Talkie)	nein
Funktion über WiFi oder Mobilfunk	



## KAMERA

Auflösung Hauptkamera	1,3 Megapixel
Auflösung Frontkamera	---
Autofocus	nein
Video	ja
Auflösung Video	176x220



## CPU

CPU	460MHz Single-Core
Chipsatz	SC7701B Spreadtrum



## SPEICHER

Arbeitsspeicher (RAM)	256MB
Telefonspeicher (ROM)	1GB
Speicher SD-Karte	Micro SD-Karte bis zu 32GB (optional)



## AKKU

Typ	Lithium-Ionen
Kapazität	1.700mAh
Gesprächszeit	ca. 15h
Standby Zeit	ca. 700h



## SIM

Dual SIM	ja
Single SIM	---
Größe SIM Slot 1	Micro SIM-Karte
Größe SIM Slot 2	Standard SIM-Karte (optional)



## ANSCHLÜSSE

Micro-USB	2.0
NFC	nein
OTG	nein
Kopfhöreranschluss	3.5mm Klinke



## MULTIMEDIA

Audio-Wiedergabe	MP3 ACC MIDI AMR
Audio-Aufnahmen	MP3 ACC MIDI AMR
Video-Wiedergabe	3GP AVI
Video-Aufnahmen	3GP AVI



## NETZWERK

2G / GSM	B2 / B3 / B5 / B8 (Quad Band)
Netzstandard	GSM/GPRS/EDGE(RX)
3G / UMTS	<b>EU Version: B1 / B8</b> <b>SA/NA Version: B2 / B5</b>
Netzstandard	WCDMA / UMTS
4G / LTE	nein
Netzstandard	-
WiFi	nein
Bluetooth	3



## SENSOREN

Distanzsensor	nein
Beschleunigungssensor	nein
Lichtsensor	nein
Magnetsensor	nein



## DIVERSES

Taschenlampe	ja
Radio	ja
Organizer	Alarm