



C70 - Klares Design. Klare Entscheidung.



Funktionen

- Dual SIM
- Kamera
- Kontrastreiches Farbdisplay TFT 1,77"
- Bluetooth
- Wecker
- FM Radio
- Telefonbuch für bis zu 300 Kontakte
- Taschenrechner
- Kalender
- SMS/MMS
- Taschenlampe
- Freisprechfunktion

... und mehr!

Farben: ●

Technische Daten	
Typ	Barrenhandy
Farbe	Schwarz
Größe in mm (l x b x t)	114.5x46.5x13
Gewicht in Gramm (inkl. Akku)	60
Standby-Zeit in Stunden	120
Sprechzeit in Minuten	180
Akku	Li-ion 3.7V - 650mAh
Ladegerät	5V-500mA
Micro USB Verbindung	✓
GSM Band (MHz)	850/900/1800/1900
SAR Head	-
SAR Body	-
Dual SIM Unterstützung (2x Mini SIM)	✓
Tastaturbeleuchtung	✓

Display	
Typ	TFT
Farben	65.000
Auflösung	128 x 160
Größe	1,77"
Hintergrundbeleuchtung	✓
Uhr	✓
Datum	✓

Töne und Signale	
Profile inkl. aller Toneinstellungen	5
Polyphone Klingeltöne	✓
Tastaturton ein-/ausschalten	✓

Anrufen	
Telefonnummern im Telefonbuch	300
Lautstärkeregelung	✓
Freisprechfunktion	✓
Lautstärkeregelung des Lautsprechers	✓
Kopfhörer-Anschluss	3,5mm Klinke
Stummschaltung	✓
Anrufdauer	✓
Konferenzschaltung	✓

Anrufliste	
Eingehende Anrufe	10
Verpasste Anrufe	10
Gewählte Anrufe	10
Anrufdauer	✓

SMS / MMS	
Senden	✓
Empfangen	✓
Zurückrufen	✓
An mehrere Empfänger senden	✓
Löschen	✓
Mitteilung weiterleiten	✓
Textmodus	Abc, ABC, abc

Netzdienste	
Anruferkennung	✓
Anklopfen	✓
Anruferkennung	✓
(Alle) Anrufe weiterleiten	✓
Anruf weiterleiten, wenn nicht erreichbar	✓
Anruf weiterleiten, wenn nicht angenommen	✓
Anruf weiterleiten, wenn besetzt	✓
(Alle) Daten weiterleiten	✓
Netzwerkauswahl Manuell / Automatisch	✓

Sicherheit	
Telefon sperren	✓
SIM-PIN ein-/ausschalten	✓
SIM-PIN ändern	✓
Werkseinstellungen herstellen	✓

Extras	
Sprachen Telefon	EN/DE/ TÜ
Sprachen Bedienungsanleitung	DE
Dual SIM	✓
Taschenlampe	✓
Schwarze Liste	✓
Wecker	✓
Kalender	✓
Taschenrechner	✓
Kamera	QVGA
FM Radio	✓
Kurzwahltasten (2~9)	✓
Dateimanager	✓
Bluetooth	V.2.1
Micro SD Kartenslot	bis zu 16 GB

Lieferumfang	
Mobiltelefon	✓
Akku	✓
Ladegerät	✓
Bedienungsanleitung	DE

EAN schwarz: 9120042772794
Art.-Nr. schwarz: C70_EU001B