



Midi B-30 – Spaß am Sparen

Neben einer spannenden Optik mit Meshgitter-Elementen überzeugt das **B-30** mit Platz für bis zu 4 Lüfter, Rändelschrauben zum Öffnen der Seitenteile und Einbaumöglichkeiten für 2,5" HDD/SSDs.

Die Frontanschlüsse sind im oberen Teil der Front angebracht worden und gewährleisten eine komfortable Verwendung der serienmäßigen Anschlüsse.

- ✓ Design Frontblende
- ✓ entgratete Kanten
- ✓ Grafikkarten bis 35cm Länge
- ✓ guter Airflow

Spezifikationen

Motherboard	ATX, µATX
Laufwerkseinschübe	5,25" extern: 1 3,5" extern: 0 3,5" intern: 3 2,5" intern: 2
Anschlüsse Front	USB 2.0: 2 Mikrofon: 1 Kopfhörer: 1
Lüftervorbereitungen	Front: 2x 120mm Rückseite: 1x 80 od. 120mm Seitenteil: 1x 120mm od. 140mm
Maximale CPU-Kühler Höhe	150mm
Maximale Grafikkartenlänge	350mm
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 28 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88881306
EAN-Code	4260455643597
Lieferumfang	Schraubensortiment
Merkmale	Reset-Taster Seitenteil mit Rändelschrauben gesichert USB 2.0 und Audiostecker intern als Blockstecker HD-Audio

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	410mm	425mm	460mm
Breite	180mm	200mm	230mm
Tiefe	370mm	440mm	465mm

Gewicht (netto): 2,80Kg
Gewicht (brutto): 3,61Kg

Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

OHNE

Geprüfte Qualität:

