



- Edelstahlgehäuse
- Individuell regelbare Temperatur bis 230°C für obere und untere Grillplatte
- 99 Min Timer
- LED-Display für Temperatur und Timer
- Herausnehmbare Grillplatten zur leichten Reinigung
- 1 Flachplatte + 1 Grillplatte
- Große antihaftbeschichtete Grillfläche: 2 x 27 x 24cm
- Low-Fat-Funktion:  
Fettreduktion durch automatischen Fettablauf in integrierte Auffangschale
- Ein- /Ausschalter
- Verriegelung am Handgriff
- Vielseitig einsetzbar:
  - Kontaktgrillen
  - Überbacken (Höhenverstellbar)
  - Offen Grillen auf doppelter Fläche

Typ:	FG 120
Art.-Nr.:	18 72 00
VPE:	2
Anzahl je Palette:	28
EAN-Code:	4011833100597
Lieferbarkeit:	sofort
Farbe:	Edelstahl / Schwarz
Leistung:	1800 W
Gewicht :	5,3 kg
Maße (H/B/T in cm):	14,5 x 37,0 x 36,0



Fettarmes Grillen



Grill- & Glattfläche



2 Heizsysteme



Timer