



ARTIKEL	Toaster TO 63
---------	---------------

ARTIKEL NR.	TO63EU
-------------	--------

AUSSTATTUNG

Bauart	<ul style="list-style-type: none"> • Toaster für 2 Toasts á 110 mm • 2 Schlitz á 30 x 136 x 130 mm • Wärmeisoliertes Kunststoffgehäuse, weiß
--------	---

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Stopp- und Defrost-Taste • Sicherheitsabschaltung bei Verkleben des Röstgutes • Nachhebevorrichtung • Bräunungsgradregler • Krümelschublade • Brotscheibenzentrierung • Kabelaufwicklung
-------------	--

TECHNISCHE DATEN

Leistung	230 V ~ 888 W
----------	---------------

Maße (L x B x H)	270 mm x 180 mm x 193 mm
------------------	--------------------------

Nettogewicht	1.52 kg
--------------	---------

LOGISTISCHE DATEN

EAN	4001627013424
-----	---------------

VPE	4
-----	---

EAN-VPE	4001627013431
---------	---------------

Maße Verkaufskarton	335 mm x 205 mm x 225 mm
---------------------	--------------------------

Produktgewicht inkl. Verkaufskarton	1.87 kg
-------------------------------------	---------

Maße des 2-er Umkartons (L x B x H)	345 mm x 425 mm x 235 mm
-------------------------------------	--------------------------

Stück / Palette	96
-----------------	----

Stück / Lage	8
--------------	---

Lage / Palette	12
----------------	----

ca. Maße volle Palette (L x B x H)	1220 mm x 780 mm x 1970 mm
------------------------------------	----------------------------

ca. Gewicht volle Palette (L x B x H)	224 kg
---------------------------------------	--------