



## 1m LWL-Kabel LC/LC, 50/125µm, OM5

No.: 46310

LC Stecker an LC Stecker

### Beschreibung

- 2 x LC-Stecker an 2 x LC-Stecker
- Twin Zip, Multimode 50/125µm fibre
- Komplett abgeschirmt gegen elektrische und elektromagnetische Störung (EMI)
- Kabeldurchmesser 4mm, LSZH-Kabel
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

LWL (Fibre Optic) Patchkabel von Lindy sind geeignet für Telekommunikations- und Hochgeschwindigkeitsdatennetze, entsprechend dem heutigen Bedarf von größerer Bandbreite.

Die Lichtwellenleiterverbindung ist sehr zuverlässig und hat nur einen sehr geringen Signalverlust. Kompatibel zu allen standardisierten LWL-Anschlüssen.

Verfügbar in den Längen 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m

### Technische Details

#### Anschlüsse

- Steckverbinder A: LC-Stecker
- Steckverbinder B: LC-Stecker
- Gehäusematerial: Kunststoff (PEI)
- Beschichtung des Steckverbinders: -
- Pin Konstruktion: -
- Beschichtung des Pins: -
- Abmessungen (ca.) BxTxH: A: 12.5x21.5x10.5mm (0.49x0.85x0.41in)

#### Kabelkonstruktion

- Länge: 1m (3.28ft)
- Standard: OM5
- Farbe: Neongrün
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.0mm (0.16in) x 2
- Mantelmaterial: LSZH
- Leitermaterial: Faser
- Leitermaße: 50/125µm
- Schirmung: -

### **Spezifikationen**

- Unterstützte Bandbreite: 100Gbit/s
- Maximale Auflösung: -
- Nominale Dämpfung:
  - < 2.4db@850nm
  - < 1.7db@953nm
  - < 0.6db@1300nm
- Minimaler Biegeradius: 7.5mm (0.29in)
- Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C (-40 °F - 185 °F)
- Lagertemperatur: -40 °C - 85 °C (-40 °F - 176 °F)

### **Sonstiges**

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

### **Verkaufsinformationen**

- No.: 46310
- EAN: 4002888463102

### **Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar**

- 46310 - 1m (3.28ft)
- 46311 - 2m (6.56ft)
- 46312 - 3m (9.84ft)
- 46313 - 5m (16.44ft)
- 46314 - 10m (32.81ft)
- 46315 - 15m (49.21ft)
- 46316 - 20m (65.62ft)