

NN-GD38

Grill-Kombi-Mikrowelle

DESIGN INVERTER-MIKROWELLE MIT GRILL UND DAMPFGERÄR



Nährstoffschonendes Dampfgaren



2 in 1: Dampfgarer und PanaCrunch-Pfanne in Einem



Kombi-Mikrowelle mit Grill für knusprige Vielfalt

Mit der neuen Grill-Kombi-Mikrowelle NN-GD38 ermöglicht Panasonic den preisbewussten Einstieg ins gesunde Dampfgaren. Das neue Zubehör, der Dampfgarer, macht aus dieser Inverter-Mikrowelle ganz einfach ein cleveres Dampfgargerät. Damit bietet es alle Möglichkeiten des nährstoffschonenden Garens mit Wasserdampf. Zusätzlich können jetzt auch schnell leckere Fisch- und Muschelgerichte, Risotto und vieles mehr gedünstet werden. Mit der praktischen PanaCrunch-Pfanne werden herrlich knusprige Pizzen, Flammkuchen oder Fleisch ganz einfach in der Mikrowelle zubereitet.

Dampfgarer inkl. PanaCrunch-Pfanne – 2 in 1 Zubehör im Lieferumfang enthalten
 8 Automatikprogramme zum Dampfgaren – Punktgenaue Zubereitung ganz automatisch
 Kombinationskochen – Mikrowelle mit Grill für schnelle, knusprige Köstlichkeiten
 Schnellstart mit Quick 30 – Einstellen der Garzeit auf Tastendruck in 30-Sekunden-Schritten
 Zeit Plus-Funktion – Ganz einfach jederzeit zusätzliche Garzeit hinzufügen
 Inverter-Technologie – Bis zu 30 % sanfter, schneller und energiesparender erwärmen
 Hochwertiges, modernes Design – Edelstahl Elemente und Touch-Bedienfeld



Schnellstart und Zeit Plus

NN-GD38HS

NN-GD38HSGTG | EAN 5025232869770 | UVP: € 219,00 ●



Grillfunktion



Mikrowelle



Turbo-Auftauen




Automatikprogramme



LED-Beleuchtung



Garraumvolumen



Dampfgarer

INVERTER

TECHNISCHE DATEN

Grill-Kombi-Mikrowelle NN-GD38

MODELLEIGENSCHAFTEN		
EAN Code		5025232869770
Modellnummer		NN-GD38HSGTG
Farbe		Edelstahl-Schwarz
Inverter-Technologie		•
Zeit- / Leistungswahl		Elektronisch
Garraum / Liter		Beschichtet / 23 l
Stand-by-Verbrauch		0,83 W
PROGRAMME		
Kombinationsbetrieb		Grill mit Mikrowelle
Gewichtsautomatikprogramme		17 (8 mit Dampfgarer)
Feuchtigkeitssensorprogramme		-
Aqua Clean-Programm		-
Dampfgar-Programme		8
PanaCrunch-Programme		•
Schnellstart		•
Zeit Plus		•
Turbo-Auftauen		•
Turbogaren		-
Feuchtigkeitssensor		-
LEISTUNG		
Max. Leistungsaufnahme		1.800 W
Mikrowellenleistung		1.000 W
Mikrowellenleistungsstufen		6 Stufen (1.000, 600, 440, 300, 270, 100 W)
Ober- und Unterhitze		-
Grill		1.000 W mit Quarzgrill
Grillleistungsstufen		3 Stufen (1.000, 850, 700 W)
Dampffunktion		-
BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE		
Garraum		Beschichteter Garraum
Garraum-Beleuchtung		LED
Kochen auf 2 Ebenen		-
Glasdrehteller (mm)		285 mm
Bedienfeld		Drehregler, Touch-Bedienung
LCD-Display		-
Türöffner		zum Drücken
Türanschlag unten		-
Integrierter Wasserbehälter		-
Kindersicherung		•
Einbaufähig		-
Einbaurahmen		-
TECHNISCHE DATEN		
Garraumabmessungen B x H x T (mm)		315 x 178 x 353
Außenabmessungen B x H x T (mm)		488 x 297 x 395
Nischenmaß B x H x T (mm)		-
Einbaurahmenfrontmaß B x H (mm)		-
Gewicht		10 kg
Zubehör		Dampfgarer inkl. PanaCrunch-Pfanne, Grillrost

Kontakt:

Panasonic Deutschland
 eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
 Winsberggring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55*
www.panasonic.de

Panasonic Marketing Europe GmbH
 Niederlassung Österreich
 Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67*
www.panasonic.at

Panasonic Switzerland
 eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
 Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60**
www.panasonic.ch

* Zum regulären Festnetzstarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif
 Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 04/2017