

- Elegantes und modernes Hairbrush Design
- Frontpanel mit USB Type C
- 380mm lange VGA Karten möglich

Das klare und moderne design der Frontblende ist **gebürstetem Aluminium** nachempfunden und passt zeitlos in jedes Ambiente. Der intuitive interne Aufbau ermöglicht **einfaches und schnelles** installieren aller Komponenten.



Technische Daten	
Modell	HC-10B-OP
EAN Code	0753263075673
Farbe	Schwarz (Frontblende im Hairbrush Design)
Material	0,6mm SECC
M/B Unterstützung	Mini ITX, mATX, ATX
Abmessungen (TxBxH)	450mm x 185mm x 412mm (mit Standfüßen +8mm)
Gewicht (Netto/Brutto)	4,0 kg / 5,0 kg
Laufwerkseinschübe extern	3x 5,25" und 1x 3,5"
Laufwerkseinschübe intern	5x 3,5" oder 4x 3,5" und 1x 2,5" Ohne den Seitenteil des 3,5" HDD Käfigs für längere VGA Karten 3x 3,5" oder 2x 3,5" und 1x 2,5" möglich
Netzteil	ATX PSU (optional)
Frontanschlüsse	2x USB3.0, 2x USB2.0, Mic-in, Audio-out (AZALIA / HD-Audio), 1x USB Type C (480 Mbit/s)
Lieferumfang	Schraubensatz, Festplattenentkopplung (für HDD/SSD)
PCI Slots	7
Lüftervorbereitungen	Vorne: 1x 120mm oder 90mm oder 80mm Hinten: 1x 120mm oder 90mm oder 80mm
CPU Kühler Höhe (max.)	155mm
VGA Kartenlänge (max.)	250mm oder 380mm ohne dem Seitenteil des 3,5" HDD Käfigs für längere VGA Karten

* Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.

** CHIEFTEC® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.