

Akku-Bohrschrauber

DDF485RTJ

18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹

Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren

Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Li-Ion Akku 18 V	2x 5,0Ah (90Wh) Ah
Ladezeit	45 min
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0-500 / 1900 min [∞] 1
Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Transportkoffer	✓
Schalldruckpegel (L _{pA})	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

EAN 0088381866439

Link zur Produktseite - www.makita.de



Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

■ Standard Zubehör

821550-0
MAKPAC Gr. 2



■ Mitgeliefertes Zubehör

197280-8
Akku BL1850B Li 18V / 5,0Ah



195584-2
Schnellladegerät DC18RC



■ Optionales Zubehör

821550-0
MAKPAC Gr. 2



■ Weiteres Zubehör