

Logitech®

Keys-To-Go

Die superhandliche Tastatur – Ihr ständiger Begleiter für unterwegs.

- Perfekt für unterwegs
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design
- *Bluetooth*®-Tastatur mit iOS-Shortcuts und komfortabler Tastenanordnung
- Drei Monate Akkulaufzeit*

Logitech® Keys-To-Go – erleben Sie die ultraschlanke, superhandliche, leicht verstaubare *Bluetooth*®-Tastatur für unterwegs. Verstauen Sie sie in Ihrer Handtasche, zwischen den Seiten einer Zeitschrift, in der Manteltasche oder in der Strandtasche. Sie ist bereit, wann immer und wo immer Sie es sind. Dank des robusten FabricSkin-Covers müssen Sie sich um Spritzer auf der Oberfläche oder Krümel zwischen den Tasten keine Sorgen mehr machen. Die integrierte *Bluetooth*®-Tastatur mit iOS-Shortcuts und komfortabler Tastenanordnung vermittelt ein vertrautes, schnelles und präzises Tippgefühl. Der Akku hat eine Laufzeit von drei Monaten.* Als modernes Notizbuch für alle Gelegenheiten bietet dieses Leichtgewicht ein komfortables Tipperlebnis und ist mit einem Wisch blitzblank.



* Basierend auf einer durchschnittlichen Nutzung von zwei Stunden am Tag.

Verpackung

	Hauptpaket	Hauptkarton
Teilenummer	Mehrere	-
Strichcode	-	-
Gewicht	426,00 g	3.880,00 g
Länge	14,70 cm	31,60 cm
Breite	2,25 cm	10,60 cm
Höhe/Tiefe	25,40 cm	27,90 cm
Volumen	0,840 dm ³	0,0093 m ³
1 Hauptpaket	1	-
1 Zwischenpaket	4	-
1 Hauptkarton	8	1
1 Euro-Palette	1344	168
1 Container 20 Fuß	27.008	3.376
1 Container 40 Fuß	55.496	6.937
1 Container 40 Fuß HQ	62.120	7.765

Inhalt

- Tragbare Tastatur
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung
- 2 Jahre Herstellergarantie

Technische Daten

- Länge: 242 mm
- Breite: 137 mm
- Tiefe: 6,3 mm
- Gewicht: 220 g

	Schwarz	Apfelrot
Deutsch	920-006704 5099206055452 (EAN-13)	920-006725 5099206055544 (EAN-13)
Französisch/Belgisch	920-006705 5099206055469 (EAN-13)	920-006726 5099206055551 (EAN-13)
Schweizerisch	920-006706 5099206055476 (EAN-13)	920-006727 5099206055568 (EAN-13)
Italienisch	920-006707 5099206055483 (EAN-13)	920-006728 5099206055575 (EAN-13)
Spanisch	920-006708 5099206055490 (EAN-13)	920-006729 5099206055582 (EAN-13)
Nordische Länder	920-006709 5099206055506 (EAN-13)	920-006730 5099206055599 (EAN-13)
Englisch (GB)/US- und internationales Englisch	920-006710 5099206055513 (EAN-13)	920-006731 5099206055605 (EAN-13)
Russisch	920-006711 5099206055520 (EAN-13)	920-006732 5099206055612 (EAN-13)
Türkisch	920-006712 5099206055537 (EAN-13)	920-006733 5099206055629 (EAN-13)

	Seegrün
Deutsch	920-006876 5099206055636 (EAN-13)
Französisch/Belgisch	920-006877 5099206055643 (EAN-13)
Schweizerisch	920-006878 5099206055650 (EAN-13)
Italienisch	920-006879 5099206055667 (EAN-13)
Spanisch	920-006880 5099206055674 (EAN-13)
Nordische Länder	920-006881 5099206055681 (EAN-13)
Englisch (GB)/US- und internationales Englisch	920-006882 5099206055698 (EAN-13)
Russisch	920-006883 5099206055704 (EAN-13)
Türkisch	920-006884 5099206055711 (EAN-13)

