



- Große Grillfläche 29,0 x 40,0 cm
- Hot Zone
- Stufenlose Temperaturregelung für optimale Grillergebnisse
- Low-Fat: Bratflüssigkeit läuft in eine Auffangschale ab
- Alu-Druckguß-Grillplatte mit Grillmuster für Steaks oder Fisch und glattem Bereich für Würste, Meeresfrüchte uvm.
- Hohe Grilltemperatur und schnelle Aufheizung durch integriertes Heizelement
- Leichte Reinigung durch abnehmbare antihaftbeschichtete Grillplatte
- Senkrechte Aufbewahrung möglich
- Temperaturkontrollleuchte
- Gebürstetes Edelstahl Dekorelement
- Verschluss am Glasdeckelhandgriff
- Durch den Glasdeckel besonders zarte Grillergebnisse ohne Austrocknen, bei gleichzeitiger Bildung einer appetitlichen Kruste. Eigengeschmack, Inhaltsstoffe und Form bleiben so bestmöglich erhalten

EVP:	€ 97,99
Typ:	VG 200
Art.-Nr.:	06 49 00
VPE:	4
Anzahl je Palette:	32
EAN-Code:	4011833301055
Lieferbarkeit:	Sofort
Farbe:	Schwarz / Glas
Leistung:	2200 W
Gewicht:	5,5 kg
Maße (H/B/T in cm):	11,0 x 58,0 x 38,0



Low Fat



Grill



Heizelement
eingegossen



Deckel