

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Touchscreen-Display, farbig – SK 3311.030

Stand : 15.11.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Touchscreen-Display, farbig für LCP Rack/Inline CW – SK 3311.030

erstellt am: 15.11.2019 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Das Display bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Funktionen des LCP direkt zu überwachen und Einstellungen vorzunehmen.

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Produktmerkmale

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 0,37 kg

EAN: 4028177663718

Zolltarifnummer: 85312040

ETIM 7.0: EC002515

ETIM 6.0: EC002515

eCl@ss 8.0/8.1: 27180712

eCl@ss 6.0/6.1: 27180712

Produktbeschreibung: SK Touchscreen-Display, farbig, für LCP Rack/Inline CW

Approbationen

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

LCP Touch-Screen Display, 3311.030
LCP Touch-Screen Display, 3311.030
für Top Therm LCP's CW 3311.130/230/260/530/560

Touch-Screen Display:
Über das Display werden dem Nutzer alle relevanten Betriebsparameter direkt am LCP angezeigt. Dies hat den Vorteil, kurz und auf einem Blick den Status des Gerätes zu erkennen und wenn notwendig, schnellstmöglich zu reagieren.

Folgende Parameter können in verschiedenen Ebenen abgelesen werden:

- #,,Anzeige der zugeführten Kaltlufttemperatur zum 19#-Equipment
- #,,Anzeige der abeführten Warmlufttemperatur vom 19#-Equipment
- #,,Kühlleistung
- #,,Kühlwasservorlauf-/ rücklauftemperatur
- #,,Kühlwasserdurchfluss
- #,,Stellung des Regelventils
- #,,Übersicht aller Parameter auf einen Blick
- #,,Anzeige von Alarm-/ und Warmmeldungen
- #,,Übersichtsseite mit IP-Adresse des Gerätes, Softwarestand und Ansprechpartner (kann individuell eingetragen werden)
- #,,Änderung des Sollwertes der Kaltlufttemperatur vor die 19#-Ebene kann am Display vorgenommen werden (Sperrung möglich, wenn dies nicht erwünscht)

Touch-Screen Display, Verpackungseinheit bestehend aus:

- #,,Tochscreen-Display farbig, incl. Befestigungszubehör
- 4,3# Display, 480 x 272 Pixel
- ,- Resistiver Touch
- ,- Typ. 280 cd/m²
- ,- Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
- #,,Verbindungskabel
