

BRAUN Compagno Serie



Hochwertige, wasserdichte Ferngläser im topaktuellen Design, die sich durch eine hervorragende optische Qualität auszeichnen. Beschlagfrei durch Nitrogenbefüllung.

Modelle	10x34 WP	8x42 WP	10x42WP
Vergrößerung:	10x	8x	10x
Linsendurchmesser:	34 mm	42 mm	42 mm
Prisma:	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4
Objektiv:	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsenvergütung:	kompl. Mehrfachvergütung	kompl. Mehrfachvergütung	kompl. Mehrfachvergütung
Lichtstärke:	10,89	27,04	17,64
Dämmerungszahl:	18,43	18,33	20,49
Sehfeld:	6,0° (106 m/1000 m)	7,1° (124 m/1000 m)	6,1° (106 m/1000 m)
Fokussierung:	Zentral	Zentral	Zentral
Austrittspupille:	3,3 mm	5,2 mm	4,2
Pupillenschnittweite:	16 mm	17,3 mm	16,1
Min. Nahdistanz:	4 m	4 m	4 m
Dioptrienausgleich:	-4 / +4	-4 / +4	-4 / +4
Augenabstand:	56 – 74 mm	56 – 74 mm	56 – 74 mm
Wasserdicht			
(max. Tiefe/Zeit):	0,5 m / 15 min.	0,5 m / 15 min.	0,5 m / 15 min
Nitrogengefüllt:	ja	ja	ja
Stativgewinde:	ja	ja	ja
Augenmuschelsystem:	Gummi Twist-up	Gummi Twist-up	Gummi Twist-up
Abmessungen (ca.):	130 x 126 x 45 mm	146 x 135 x 55 mm	146 x 135 x 55 mm
Gewicht (ca.):	450 g	550 g	550 g
Art.-Nr.:	20003	20004	20005
EAN:	40 00567 20003 1	40 00567 20004 8	40 00567 20005 5

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Bedienungsanleitung

Technische und Design-Änderungen vorbehalten.