

Luftentfeuchter

MDDF-20DEN7

ArtNr.: 10000651

EAN: 40 48164 10301 0

- Luftentfeuchter
- Entfeuchtungsleistung 20 L/24h
- geeignet für Räume von 100 m³
- geeignet für Räume von 40 m²
- umweltfreundliches Kühlmittel R290
- Wassertank 3 Liter
- LED Display
- Timer
- Turbo Modus
- abnehmbarer Wassertank
- geeignet für Waschküchen, Keller, usw.
- 3 Jahre Garantie
- Farbe Weiß

Midea Europe GmbH
Eisenstraße 9c
65428 Rüsselsheim
Deutschland

+49 (0) 6142 301 81 - 0
info-meg@midea.com
www.mideagermany.de



Luftentfeuchter

MDDF-20DEN7

40 48164 10301 0

- Luftentfeuchter
- Entfeuchtigkeitsleistung 20 L/24h
- geeignet für Räume von 100 m³
- geeignet für Räume von 40 m²
- umweltfreundliches Kühlmittel R290
- Wassertank 3 Liter
- LED Display
- Timer
- Turbo Modus
- abnehmbarer Wassertank
- geeignet für Waschküchen, Keller, usw.
- 3 Jahre Garantie
- Farbe Weiß

Midea Europe GmbH
Eisenstraße 9c
65428 Rüsselsheim
Deutschland

+49 (0) 6142 301 81 - 0
info-meg@midea.com
www.mideagermany.de

Marke	Comfee
Model	MDDF-20DEN7
EAN	40 48164 10301 0
Produkt	Luftentfeuchter
Produktkategorie	

Design

Farbe	Weiß
-------	------

Leistung & Technik

Entfeuchtigkeitsleistung 30°C/80%Rh [L/24h]	20
Luftleistung [m³/h]	168/125/99
Raumgröße bis zu [m³ / m²]	100 / 40
Kühlmittel	R290
Arbeitsbereich/Temperatur [°C]	5-32
Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)]	46/43/41
Schallleistungspegel [dB(A)]	-

Bedienung & Anzeige

Timer	ja
Display	ja

Funktionen

Wassertank [L]	3
----------------	---

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-Z]	-
------------------------------	---

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	280
Spannung [V]	220-240, 1Ph
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	2,3
Leistungsaufnahme [W]	360

Abmessungen & Gewicht

Gewicht Netto/Brutto [kg]	15,1 / 16,2
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	510 x 350 x 245
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	530 x 385 x 300

Logistik

Containermenge [20/40/40H]	480 / 976 / 1220
Containermenge [20/40/40H]	480 / 976 / 1220



Fehlermeldung



Auto-Restart



Feuchtigkeitskontrolle



Auto Abtaug



Auto-Swing



Timer



Räder



LED Display



Reinigungs-Erinnerung



3 Leistungsstufen



Kühlmittel
R290



3 Jahre
Garantie



umweltfreundlich