

A 6040

- Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente
- laminiert Fotos, Dokumente, Graphiken, Ausweise usw. bis Größe DIN A2
- 4 Rollen,
- 2 Heizwalzen, 2 Transportwalzen
- schnelle Aufwärmzeit, ca. 4 - 8 Min
- Laminieren ohne Träger
- Drehregler zur Anpassung der Foliendicke
- Foliendicke wählbar: 80/100/125/150/175/250 µm
- Eine LEDs zeigt den Betriebszustand an: Aufwärmen/Betriebsbereit
- Max. Stärke des Laminiergutes: 0,8 mm
- Laminierbreite: max. 460 mm
- Laminiergeschwindigkeit: 400 mm/Min.
- Auto-Reverse-Funktion: autom. Rücklauf (bei einem Folienstau)
- Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung
-



Farbe	Art. Nr.	Größe BxTxH	Gewicht	EAN
weiß	3148	718 x 230 x 145 mm	10,8 kg	4030152031481