

OLYMPIA

Aktenvernichter Modell PS 55 CC



Schneideart: Partikelschnitt

Kapazität pro Schneidevorgang: bis zu 10 Blätter 80g/qm-Papier
gleichzeitig oder einer Kreditkarte

entstehende Schneidereste: bei Papier und Karte 4 x 40 mm Partikel

Sicherheitsstufe P4 nach DIN 66399

Qualitätsstahlschneidewerk

Antriebsmotor mit Überhitzungsschutz

Automatische Start- und Stoppfunktion

Wahlschalter für Aus, Automatik und Rücklauf

Auffangbehälter mit Sichtfenster für die Schnittreste
Mit Tragegriffen

Eingabebreite des Papierschneidewerks: bis zu 220 mm, zuklappbar

Volumen des Auffang-/ Sammelbehälters: 21 L

Geräusch: max. 73 - 75 dB

Geschwindigkeit: 2 m/Min

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 1,6A, 350 Watt

Zertifikate: GS

Konform: CE, ROHS

Gesamtabmessung: 320 x 203 x 507 mm

Gewicht: ca. 4,9 kg

Farbe: schwarz oder weiß

Art.Nr.: 2712 (schwarz); 2713 (weiß)

EAN: 4030152027125 (schwarz); 4030152027132 (weiß)

OLYMPIA

