



- Edelstahlgehäuse
- Praktischer Hebel-Pressarm für optimale Saftausbeute
- Start / Stopp Automatik
- Geräuscharmer Motor
- Universeller Presskegel für unterschiedliche Fruchtgrößen
- Saftauslauf mit Stoppfunktion
- Edelstahlsieb gegen Kerne und Fruchtfleisch
- Alle abnehmbaren Teile spülmaschinengeeignet
- Rutschfeste Füße

Typ:	ZP 2
Art.-Nr.:	25 02 00
VPE:	6
Anzahl je Palette:	54
EAN-Code:	4011833302489
Lieferbarkeit:	sofort
Farbe:	Edelstahl/ Schwarz
Leistung:	160 W
Gewicht:	2,3 kg
Maße (H/B/T in cm):	29,0 x 18,0 x 25,5



Edelstahlgehäuse



Leichte Reinigung



Arbeitet leise