

**KVK****27010310**

Kompakt-Verteilerkasten; 1 EKL 5; mit Schließer (anstelle des in der Lieferausführung eingebauten Schließers kann wahlweise auch der Schlosseinbausatz 690 317 eingesetzt werden); mit Belegungskarte und Montagematerial

EAN: 4043921049327

lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

**Leistungsmerkmale**

Gehäuse	Wandmontage
Schließer	•
Belegungskarte	•
Montagematerial	•
Anzahl Erdungsklemmen	1 EKL 5
geeignet für	universelle Belegbarkeit und KVK Sch

**Maximale Belegungsmöglichkeiten mit**

Anschlussleisten	4 x AsLe B 20 S/S (S/L) = 80 DA 6 x AsLe B 20 LSA = 120 DA
Verbindungselementen	16 x VE 10 LSA (auf 4 x MB 4) = 160 DA 20 x VE 10 LSA (auf 2 x MB 10) = 200 DA

**Mechanische Eigenschaften****Allgemein**

Material	Kopfstücke und Grundplatte aus ABS flammwidrig nach UL 94 VO, Abdeckung Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP30
Maximales Aufnahmevermögen	200 DA
Gewicht	2065 g
<b>Abmessungen</b>	
Breite	295 mm
Höhe	320 mm
Tiefe	96 mm

