

# DIGITUS 254 mm (10") 1HE Fachboden

DN-10-TRAY-2-B  
EAN 4016032474272



**44x254x200 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)**

Die 10" Fachböden von DIGITUS® bestehen aus einem stabilen, perforierten Lochblech und lassen sich schnell und einfach an den vorderen 10"-Profilen installieren. Die Lieferung erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial und ist somit direkt einsatzbereit. Benutzen Sie die DIGITUS® 10" Fachböden zur Ablage von Komponenten, welche nicht direkt in Ihrem 10" Gehäuse befestigt werden.

- Stabiles, perforiertes Lochblech
- Komplett mit Befestigungsmaterial

- Befestigung an den vorderen 10" Leisten
- Breite x Tiefe Ablagefläche im Inneren: 210 x 200 mm
- Breite x Tiefe des gesamten Fachboden außen: 254 x 200 mm
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Zoll Abmessung (IEC 60297): 254 mm (10")
- HE: 1
- Traglast: 25 kg
- Geeignete Schranktiefe: alle
- Einbau Typ: Festeinbau

| Logistische Daten     |                |              |            |             |           |          |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|----------|
|                       | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³      |
| Karton-VPE            | 1              | 5,40         | 25,60      | 20,50       | 4,60      | 2.414,08 |
| Innen-VPE             | 1              | 5,40         | 25,60      | 20,50       | 4,60      | 2.414,08 |
| Einzel-VPE            | 1              | 5,40         | 25,60      | 20,50       | 4,60      | 2.414,08 |
| Netto einzeln ohne VP | 1              | 5,30         | 25,60      | 20,50       | 4,60      | 2.414,08 |

**Weitere Anwendungsbilder:**

