

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide

TI-UF11SFP (V1)

Table of Contents

1 Deutsch

1. Bevor Sie Anfangen
2. Schnellübersicht
3. Hardware-Installation
4. Weitere Informationen

1. Bevor Sie Anfangen


Paketinhalte

- TI-UF11SFP
- Kurzanleitung zur Installation
- Abnehmbare Anschlussleiste
- DIN-Schienenmontage
- Wandmontageplatten

Mindestanforderungen

- Bestehendes Netzwerk
- Stromversorgung (TI-S12048)

2. Schnellübersicht




3. Hardware-Installation


- Der TI-UF11SFP kann auf dem Desktop, an der Wand oder auf einer DIN-Schiene installiert werden.

Anleitung zur DIN-Schienenmontage


1. Befestigen Sie die DIN-Schienenmontageklammer am Medienkonverter.



2. Positionieren Sie den gerät vor der DIN-Schiene und haken Sie die Montageklammer über dem oberen Teil der Schiene.
3. Drehen Sie den Medienkonverter nach unten in Richtung der Schiene, um diese in die richtige Position zu bringen. Sie werden feststellen, dass sie gesichert ist, wenn Sie das Klicken hören.



Montage des Gerät




Freigabe des gerät

4. Um den gerät zu entfernen, ziehen nach unten, um das Ende der DIN-Schiene freizumachen, und von der Schiene wegdrehen.

Anweisungen zur Wandmontage

1. Befestigen Sie die Wandbefestigungsplatten am Medienkonverter.
2. Montieren Sie den Gerät.



Sicherheitshinweis




- Stellen Sie den Strom ab, bevor Sie ein Modul oder Kabel anschließen. Die richtige Stromversorgungsspannung (48-56V DC) ist auf dem Etikett des Produkts angegeben. Überprüfen Sie die Spannung Ihrer Stromquelle, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Teil verwenden. Verwenden Sie KEINE Spannung, die größer als 48-56V DC (siehe Etikett) ist.
- Berechnen Sie die maximal möglichen Stromstärke jedes Stromdrahtes und des gemeinsamen Drahtes. Beachten Sie alle Stromvorschriften, die eine maximale Stromstärke für jede Drahtgröße angeben. Wenn die Stromstärke die maximalen Angaben überschreitet, kann sich der Draht überhitzen und Ihr Gerät schwer beschädigen.

Stromanschluss

1. Befestigen Sie den Stromversorgung (getrennt erhältlich) an dem inbegriffenen Anschlussleiste (wie unten gezeigt), und sichern Sie ihn mit den Schrauben.

Hinweis: Die Polaritäten müssen passen.


2. Verbinden Sie die Klemmleiste mit der Einheit und schließen Sie den Nullleiter und den Erdleiter am Netz an.



3. Schließen Sie Ihr Ethernet-Kabel an, installieren Sie ein SFP-Modul und verbinden Sie ein Glasfaserkabel mit dem Media-Konverter. Prüfen Sie die LED-Leuchten um sicherzustellen, dass die Verbindungen hergestellt wurden. Der Installationsvorgang ist damit abgeschlossen.

4. Weitere Informationen

Kippschalter



Vorbehaltene	N/A
	N/A
SFP Geschwindigkeit	100 Mbps
	1000 Mbps

TRENDnet[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register