

Netzwerkkabel, Cat6A, S/FTP

RJ45, 100% Kupfer, LSOH, 2 m, schwarz

Part No.: **318785**

Merkmale:

- Cat6A (Augmented Category 6)
- Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet
- 500 MHz
- Halogenfreies Kabel (LSZH/LSOH) mit vergossener Tülle
- Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
- Übertragungsbereich bis zu 100 m
- Konform mit T568A- und T568B-Standards
- Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE
- Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

- Material: Polypropylen, halogenfrei
- GHMT-zertifiziert
- 100% Kupfer
- AWG 24
- Schirmung: S/FTP: S = Stranded - Kupferlitzendraht - FTP = Foiled Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF")



