

# OLYMPIA

## Aktenvernichter PS 36



Universell verwendbar, Haltebügel ausziehbar

Passend für Papierkörbe mit einem Durchmesser von 28 cm bis zu 34 cm

Kapazität des mitgelieferten Papierkorbes: 7 ltr.

Schneideart: Streifenschnitt, 6 mm breite Streifen

Sicherheitsstufe P2 nach DIN 66399

Kapazität pro Schneidevorgang: bis zu 6 Blätter (80 g/m<sup>2</sup>)

Qualitätsstahlschneidewerk

Antriebsmotor mit Überhitzungsschutz

Automatische Start- und Stoppfunktion durch 1 Sensor

Rücklauffunktion

Eingabebreite des Papierschneidewerks: bis zu 220 mm

Spannungsversorgung: 220 - 240 V, 50 Hz, 0,9 A, 210 Watt

Kurzzeitbetrieb: 2 Minuten

Abmessungen: 305-380 x 120 x 70 mm

Gewicht: 1,35 kg

Zertifikate: CE, RoHS, GS

Farbe: schwarz oder weiß

Artikel Nummer: 2706 (schwarz); 2707 (weiß)

EAN: 4030152027064 (schwarz); 4030152027071 (weiß)

# OLYMPIA

