

DIGITUS Wandgehäuse 254 mm (10") - 312x300 mm (BxT)

DN-10-12U-B
EAN 4016032474258



254 mm (10") 12U Wandgehäuse 592x312x300 mm, Farbe schwarz (RAL 9005)

Die 254 mm (10")-Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Kabeleinführungsöffnungen im Dach und Boden bieten beste Möglichkeiten für ein ordentliches Kabelmanagement. Das kompakte Gehäuse ist somit ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen, besonders bei begrenzten Platzverhältnissen und privaten Haushalten.

Die DIGITUS® Professional Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Schutzart IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- 254 mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert

- 254 mm (10")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 240 mm
- IP Schutzklasse: IP20
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Tiefe: 300 mm
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 12
- Traglast: 30 kg
- Montiert: ja
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Breite: 312 mm

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	12,00	35,00	34,00	65,90	78.421,00
Innen-VPE	1	12,00	35,00	34,00	65,90	78.421,00
Einzel-VPE	1	12,00	35,00	34,00	65,90	78.421,00
Netto einzeln ohne VP	1	10,50	35,00	34,00	65,90	78.421,00

Weitere Anwendungsbilder:

