

CLASSIC (VU6140)

Rowenta

Artikelnummer: VU6140 | EAN: 3121040045497 | CMMF: 1830004549

Beschreibung

Der attraktiv gestaltete und einfach zu bedienende Turmventilator

Der Turmventilator Classic Tower bietet optimale Abkühlung in einer bequem zu transportierenden Form. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und der Wahlmöglichkeit zwischen einem fokussierten oder oszillierenden Luftstrom passt er sich perfekt jeder Situation an. Eine integrierte Zeitschaltuhr für bis zu 2 Stunden schaltet Ihren Ventilator automatisch ab – für noch mehr Benutzerfreundlichkeit und größtmögliche Entspannung.

Hauptmerkmale/Vorteile



Zeitschaltuhr für bis zu 120 Min



3 Geschwindigkeitsstufen



Einfacher Transport



Fokussierter Luftstrom



Oszillationsposition



Reparierbares Produkt - 10 Jahre



Technische Details

Ausführung	Tower
Modell	Ständer
Maximale Höhe	0,8 m
Abmessungen (BxHxT)	0,2 x 0,8 x 0,2 m
Maximaler Luftstrom (m³/min)	4,8
Minimaler Luftstrom (m³/min)	3,9
Automatische Oszillation	JA
Länge Netzkabel	1,8 m
Bedienfeld	Mechanisch
Anzahl Einstellungen	3
Griff	JA
Timer	JA
Timer	2 h
Min. Lärmpegel	50 dB(A)
Max. Lärmpegel	59 dB(A)

Weitere Details

CMMF 1830004549	EAN 3121040045497			
PCS / Parcel	PCS / Layer	Layer / Pallet	PCS / Pallet	PCS / Container
1	3	5	15	C20: 550 C40: 1300
Unpacked Product (h/w/l)	Packed Product (h/w/d)	Standard Product (h/w/d)	Pallet (h/w/d)	
80/20/20 cm	865.0/215.0/215.0 cm	230.0/230.0/880.0 mm	1219.0/800.0/1200.0 mm	
4,00 kg	5,05 kg	5,05	75,75 kg	
CMMF 1830004549	LP 79,20 €	UVP 94,99 €		