

(Intenso)[®]



M.2 SSD SATA III TOP

: SOLID STATE DRIVE - TOP PERFORMANCE



3832430 - 128 GB



3832440 - 256 GB



3832450 - 512 GB

Kapazität: 128 GB | 256 GB | 512 GB
Formfaktor: m.2 2280
Schnittstelle: SATA III (6 Gbps)
Controller: Marken Controller
Eigenschaften: Geringer Stromverbrauch
Schock-resistent (1500 G / 0.5 ms)
Geräuschloser Betrieb (0 dB)
SMART Command Support
TRIM Command Support
Funktionen:
Abmessungen: 22 x 80 x max. 4 mm (H x B x T)
Gewicht: 7 g
VPE: 2 Stk.

| Kapazität | Sequentielles Lesen | Sequentielles Schreiben |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 128 GB | 520 MB/s (133.120 IOPS) | 300 MB/s (76.800 IOPS) |
| 256 GB | 520 MB/s (133.120 IOPS) | 400 MB/s (102.400 IOPS) |
| 512 GB | 520 MB/s (133.120 IOPS) | 490 MB/s (125.440 IOPS) |



Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany
Phone: +49 4441/9991-0 | Internet: www.intenso-international.de



Hanse Control Preferred Partner
Akkreditiertes deutsches Testinstitut