

NN-GD35

Grill-Kombi-Mikrowelle

DESIGN INVERTER-MIKROWELLE MIT GRILL UND DAMPFGERÄR



Nährstoffschonendes Dampfgaren



2 in 1: Dampfgarer und PanaCrunch-Pfanne in Einem



Kombi-Mikrowelle mit Grill für knusprige Vielfalt

Mit der neuen Grill-Kombi-Mikrowelle NN-GD35 ermöglicht Panasonic den preisbewussten Einstieg ins gesunde Dampfgaren. Das neue Zubehör, der Dampfgarer, macht aus dieser Inverter-Mikrowelle ganz einfach ein cleveres Dampfgargerät. Damit bietet es alle Möglichkeiten des nährstoffschonenden Garens mit Wasserdampf. Zusätzlich können jetzt auch schnell leckere Fisch- und Muschelgerichte, Risotto und vieles mehr gedünstet werden. Mit der praktischen PanaCrunch-Pfanne werden herrlich knusprige Pizzen, Flammkuchen oder Fleisch ganz einfach in der Mikrowelle zubereitet.

Dampfgarer inkl. PanaCrunch-Pfanne – 2 in 1 Zubehör im Lieferumfang enthalten
 8 Automatikprogramme zum Dampfgaren – Punktgenaue Zubereitung ganz automatisch
 Kombinationskochen – Mikrowelle mit Grill für schnelle, knusprige Köstlichkeiten
 Schnellstart mit Quick 30 – Einstellen der Garzeit auf Tastendruck in 30-Sekunden-Schritten
 Zeit Plus-Funktion – Ganz einfach jederzeit zusätzliche Garzeit hinzufügen
 Inverter-Technologie – Bis zu 30 % sanfter, schneller und energiesparender erwärmen
 Hochwertiges, modernes Design – Touch-Bedienfeld und Front in Klavierlackoptik



Schnellstart und Zeit Plus

NN-GD35HB

NN-GD35HBGTG | EAN 5025232869732 | UVP: € 199,00 ●



Grillfunktion



Mikrowelle




Turbo-Auftauen



Automatikprogramme



LED-Beleuchtung



Garraumvolumen



Dampfgarer

INVERTER

TECHNISCHE DATEN

Grill-Kombi-Mikrowelle NN-GD35

MODELLEIGENSCHAFTEN	
EAN Code	5025232869732
Modellnummer	NN-GD35HBGT6
Farbe	Schwarz
Inverter-Technologie	•
Zeit- / Leistungswahl	Elektronisch
Garraum / Liter	Beschichtet / 23 l
Stand-by-Verbrauch	0,83 W
PROGRAMME	
Kombinationsbetrieb	Grill mit Mikrowelle
Gewichtsautomatikprogramme	17 (8 mit Dampfgarer)
Feuchtigkeitssensorprogramme	-
Aqua Clean-Programm	-
Dampfgar-Programme	8
PanaCrunch-Programme	•
Schnellstart	•
Zeit Plus	•
Turbo-Auftauen	•
Turbogaren	-
Feuchtigkeitssensor	-
LEISTUNG	
Max. Leistungsaufnahme	1.800 W
Mikrowellenleistung	1.000 W
Mikrowellenleistungsstufen	6 Stufen (1.000, 600, 440, 300, 270, 100 W)
Ober- und Unterhitze	-
Grill	1.000 W mit Quarzgrill
Grillleistungsstufen	3 Stufen (1.000, 850, 700 W)
Dampffunktion	-
BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Garraum	Beschichteter Garraum
Garraum-Beleuchtung	LED
Kochen auf 2 Ebenen	-
Glasdrehteller (mm)	285 mm
Bedienfeld	Drehregler, Touch-Bedienung
LCD-Display	-
Türöffner	zum Drücken
Türanschlag unten	-
Integrierter Wasserbehälter	-
Kindersicherung	•
Einbaufähig	-
Einbaurahmen	-
TECHNISCHE DATEN	
Garraumabmessungen B x H x T (mm)	315 x 178 x 353
Außenabmessungen B x H x T (mm)	488 x 297 x 395
Nischenmaß B x H x T (mm)	-
Einbaurahmenfrontmaß B x H (mm)	-
Gewicht	10 kg
Zubehör	Dampfgarer inkl. PanaCrunch-Pfanne, Grillrost

Kontakt:

Panasonic Deutschland
 eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
 Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55*
www.panasonic.de

Panasonic Marketing Europe GmbH
 Niederlassung Österreich
 Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67*
www.panasonic.at

Panasonic Switzerland
 eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
 Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60**
www.panasonic.ch

* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif
 Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 04/2017