



IONIC HAIR STYLER STRAIGHT & CURLS HS 5630

- Modernes und flexibles Styling für Fülle und Stand am Ansatz, geformte Spitzen sowie weich fallende Wellen und Locken
- Hochwertige Keramik-Beschichtung der Stylingplatten sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung sowie einfaches Gleiten der Stylingplatten. Auf diese Weise schützt sie strapaziertes Haar, aktiviert die Farbbrillanz des Haares und sorgt für brillanten Glanz.
- Extra zu- und abschaltbare Ionen-Funktion wirkt antistatisch und gleicht den Feuchtigkeitsgehalt des Haares aus, indem sich zahlreiche Ionen schützend um die Haarfasern legen und den durch die Hitze verursachten Feuchtigkeitsverlust ausgleichen. Das Haar ist glänzend und auf schonende Weise hydratisiert und vitalisiert.
- Beweglich gelagerte Platten verteilen den Druck gleichmäßig auf dem Haar und glätten und locken es ohne zu strapazieren
- Individuelle Temperaturregelung in 6 Stufen, von 135°C bis 210 °C, somit für jede Haarstruktur (fein, normal, dick) geeignet
- Hoher Komfort in Sicherheit und Anwendung:
 - Schnelle elektronische Aufheizzeit innerhalb von 30 Sekunden auf 100°C
 - Lock-Funktion verhindert ungewolltes Verstellen der Temperatur
 - Blau beleuchtetes LCD-Display mit Temperaturanzeige
 - Speicherfunktion der zuletzt verwendeten Temperatur
 - 2,5 Meter Profikabel mit Aufhängeöse inkl. Drehgelenk garantiert Bewegungsfreiheit beim Stylen
 - Automatische Abschaltung nach 60 Minuten
 - Verriegelung der Platten
- 3 Jahre Garantie für höchste Qualitätsansprüche
- Farbe: rosé / schwarz

Artikelnummer: HS 5630

Bestellnummer: GMS0500

Verpackungseinheit: 6

UVP*: 49,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung der Grundig Intermedia GmbH



Grundig Intermedia GmbH 90471 Nürnberg.
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Subject to modifications and delivery possibilities. 04.08.2016 Printed in Germany.

grundig.de