

DIGITUS CAT 6 U/FTP Slim Patchkabel

DK-1624-150S
EAN 4016032464822



CAT 6 U-FTP Slim Patchkabel, Cu, LSZH AWG 28/7, Länge 15 m, Farbe grau

Die DIGITUS® Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in Ihrem Netzwerk möglich. Des Weiteren werden die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Ermöglicht eine flexible und platzsparende Verkabelung in Ihrem Netzwerk

- 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- Knickschutztülle: angespritzt
- Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
- Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8)
- Ausführung flammwidrig: ja
- Rasthebelschutz: ja
- NVP-Wert: 76
- Ölbeständig nach EN 60811-404: nein
- Biegeradius: 4D (Außendurchmesser x 4)
- Slim Version: ja
- Länge: 15 m
- Kategorie: CAT 6
- Farbe: grau
- Belegung: 1:1
- Mantel: LSOH
- Schirmung: U-FTP, Paare in Metallfolie
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 28/7, Twisted Pair

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	8,10	32,00	50,00	21,00	33.600,00
Innen-VPE	1	0,41	32,00	23,00	3,60	2.649,60
Einzel-VPE	1	0,41	32,00	23,00	3,60	2.649,60
Netto einzeln ohne VP	1	0,40	32,00	23,00	3,60	2.649,60

Weitere Anwendungsbilder:

