

DIGITUS CAT 6 U/UTP Slim Patchkabel

DK-1617-0025S
EAN 4016032467793



CAT 6 U-UTP Slim Patchkabel, Cu, LSZH AWG 28/7, Länge 0,25 m, Farbe Grau

Die DIGITUS® Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Des Weiteren werden die DIGITUS® Slim Patchkabel nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard hergestellt. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung bieten. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahbereichsprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert.

Ermöglicht eine flexible und platzsparende Verkabelung in Ihrem Netzwerk.

- 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- Halogenfrei: ja

- Pinbelegung: 1:1
- Kategorie: 6
- AWG-Querschnitt: 28
- Knickschutztülle: angespritzt
- Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
- Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8)
- Kabelkonstruktion: 4x2
- Ausführung flammwidrig: ja
- Farbe der Knickschutztülle: Grau
- Rasthebelschutz: ja
- NVP-Wert: 69
- Ölbeständig nach EN 60811-404: nein
- Biegeradius: 4D (Außendurchmesser x 4)
- Mantel-Farbe: Grau
- Länge: 0,25 m
- Slim Version: ja
- Kategorie: CAT 6
- Farbe: grau
- Belegung: 1:1
- Mantel: LSOH
- Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 28/7, Twisted Pair
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 28/7, Twisted Pair

Lieferumfang

- Slim CAT 6 U/UTP Patchkabel, LSZH

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	250	5,80	36,00	36,00	22,00	28.512,00
Innen-VPE	10	0,23	5,20	22,00	28,00	3.203,20
Einzel-VPE	1	0,02	1,60	11,50	21,00	386,40
Netto einzeln ohne VP	1	0,02	1,60	11,50	21,00	386,40

Weitere Anwendungsbilder:

