

Funk-Schalterschnittstelle 3-fach, Unterputzmontage



Artikel-Nr.: 76785

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Verdeckt installierbare Funk-Schnittstelle für bis zu drei konventionelle Wechselschalter
- Extra-flach zur Montage in der Unterputzdose - "unsichtbare Installation"
- Montage kann in vorhandenen Installationsdosen erfolgen
- Direktes Anlernen aller HomeMatic-Komponenten
- Anschluss von handelsüblichen Schaltern (Wechsel- oder Kreuzschalter) aus dem Bereich der Elektroinstallation
- Stromsparende Schaltungstechnik ermöglicht lange Batterielebenszeit

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	1 x Knopfzelle CR2032
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	bis zu 10 Jahre
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (ø x H):	50 x 9 mm
Gewicht:	30 g (ohne Batterie)

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	76785
EAN-Code:	4047976767854
Kurzbezeichnung:	HM-Swl-3-FM
Verpackungseinheit:	100
Maße Verpackung:	75 x 50 x 75 mm
Gesamtgewicht:	78,0 g
Zolltarifnummer:	85269200

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB