

19" Serverschrank, Basic Line

42 HE, Flatpack, 2033 (H) x 600 (B) x 1000 (T) mm, schwarz

Part No.: **715461**

Merkmale:

- Ideal für alle 19"-Anwendungen
- Maximale Traglast 600 kg
- Perforierte Türen an Front- und Rückseite mit Perforationsanteil von 65%
- Verzinkte 19"-Schienen
- Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
- Einfach abzunehmende und abschließbare Seitenwände
- Abschließbare Türen an Front- und Rückseite mit Schwenkhebelgriff
- Slots für Kabeleinführung und Kühleinheiten
- Lieferung als Flatpack
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- 19"
- 42 Höheneinheiten
- Farbe: Schwarz RAL9005
- Zertifikate: RoHS, UL

Abmessungen

- 2033 (H) x 600 (B) x 1000 (T) mm

Lieferumfang

- 19" Serverschrank, Basic Line
- 4 tiefenverstellbare Montageschienen
- 4 Nivellierfüße
- Montagematerial



42U shown