

Alcatel Conference 1800



Hochleistungs-Konferenzgespräche mit den 4 integrierten mobilen DECT-Mikrofonen

➤ Die beste Wahl für Ihre **kleinen bis mittelgroßen** Konferenzzimmer (bis zu 15 Teilnehmer) bei **hoher Audioqualität und natürlicher Gesprächsübertragung** durch Duplex-Technologie

➤ Erweitern und optimieren Sie auf kostenwirksame Weise die Reichweite Ihres Konferenzsystems dank der **vier integrierten mobilen DECT-Mikrofone**, mit denen jeder Teilnehmer einwandfrei verstanden werden kann

➤ Erleben Sie klare Konferenzgespräche über die Funktion **Dynamische Rauschunterdrückung** mit der **Hintergrundgeräusche unterdrückt und gedämpft werden**

➤ Das **Schnittstellenmodul** verbessert die Kabelinfrastruktur und Mobilität

-  4 mobile DECT-Mikrofone
-  Duplex-Freisprechen
-  Beleuchtetes Display mit Anruferkennung
-  5 Direktspeicher

Alcatel Conference 1800



Bestellnummer
3700601412918

DISPLAY	Displaytyp	2-zeiliges beleuchtetes Dot-Matrix-Display
	Anzeige von Anrufdauer, Datum & Uhrzeit	✓
	Sprachen	6 (FR/GB/ES/IT/DE/NL)
	Anruferliste	50
	Anruferkennung	✓
	Anrufernummer direkt in das Telefonbuch kopieren	✓
HAUPTMERKMALE	Mobile DECT-Mikrofone	4
	Mikrofone auf der Konsole	1 vorn und 1 hinten
	Freisprecheinrichtung/Lautstärkeregelung	✓ (Duplex)/10 Stufen
	Direktwahltasten	5 (gedrückt halten)
	Telefonbuch	50
	Alphanumerische Suche im Verzeichnis	✓
	Dynamische Geräuschunterdrückung	✓
	Anzahl Klingeltöne	10 (4 davon polyphon)
	Lautstärke Klingelton	6
	Klingelton aus	✓
	Wahlwiederholung	10
	Vorwahl	✓
	Stummschaltung	Konsole und Mikrofon
TECHNISCHE DATEN	Wählmethode	Ton/Impuls
	Blinkdauer	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 ms
	DECT-Mikrofon Stand-by-/Sprechzeit (Stunden)	70 Std./5 Std.
	Kombiniertes Strom-/Leitungsmodul	RJ45/RJ11
	Gewicht	1004g
	Größe: L x B x H (mm)	350 x 268 x 59

