

KX-TGJ320 / 322 / 323

DECT Schnurlostelefon

Panasonic

Einführung Juli 15



KX-TGJ320GB
(schwarz)



KX-TGJ320GA
(weinrot)



KX-TGJ320GW
(weiß)



*Resource: MZA Ltd.
2013 Sales Cordless Telephony Reports
<http://panasonic.net/mza/>

UVP 59,99 €

Top-Features

- **Leicht und gut verständlicher Anrufbeantworter**
Natürlich klingender Sound Dank großer Lautsprecher (40mm Durchmesser) an der Basisstation (nur KX-TGJ32)
- **Wecker mit Wochentageinstellung und Schlummerfunktion**
- **Rufnummernansage**
Name des Anrufers wird beim Klingeln angesagt
- **Freisprechen ohne Unterbrechungen (Voll-Duplex)**

Weitere Funktionen

- Eco Modus Plus: Reduktion der Signalstärke
- Anrufersperre
- Nicht stören-Modus
- Wahlsperre (z.B. 0900xx Nummern sperren)
- Erweitertes AB System (40 Min.) (nur TGJ32 Serie)
 - Benachrichtigung bei neuen Nachrichten durch einen Anruf
 - Schnelles vorwärts-/ und zurückspulen der Nachricht
 - Akustischer Alarm bei Nachrichten
- Babyphone-Funktion
- Display 4.6 cm (1.8 Zoll)
- Wahlsperre (z.B. 0900xx Nummern sperren)
- Headset-Anschluss
- 40 Klingeltöne/Melodien (polyphone)
- Langlebiger Akku

Standby: <300 Std. (KX-TG8551 / 61: 250 Std., 20 % höher)

Gesprächszeit: <18 Std. (KX-TG8551 / 61: 12 Std., 50 % höher)



Freisprechen
ohne störenden
Unterbrechungen
durch Voll-Duplex Technik

Technische Daten KX-TGJ320 / 322 / 323

Modell-Nr.	KX-TGJ320
Farben und Variationen	
Farben	Schwarz (B), Weiß (W), Weinrot (A)
Single	TGJ320 (B, W, A)
Duo	TGJ322 (B, W, A)
Trio	TGJ323 (B)
Allgemein	
Mehrere Mobilteile	6
Mehrere Basisstationen	4
Strahlungsarm	•
Eco Modus	•
Eco Modus Plus	•
Reduzierter Stromverbrauch (Stand-by)	0,7 W
AB	
Aufnahmezeit (Minuten)	40
Bedienung des Anrufbeantworters	Mobilteil & Basis
Sprachausgabe	Mobilteil & Basis
Direktzugriff auf einzelne AB Nachrichten	•
Schnelles Vor- und Zurückspulen innerhalb einer Nachricht (NEU)	•
AB Fernabfrage	•
Benachrichtigungsmeldung per Anruf (NEU)	•
Leistungsmerkmale Mobilteil	
Babyphone mit Gegensprechfunktion	•
Wecker mit Wochentageinstellung und Schlummerfunktion	•
Clear Sound Technologie	•
Display	4,5 cm (1,8"), TFT-Farbdisplay (65.000 Farben)
Farbdisplay	•
Displaybeleuchtung	weiß
Navigationstaste	4 Wege Steuerung
Individuelle Klangverstärkung	Höhen, Standard oder Tiefen
Beleuchtete Tastatur	•
Freisprechen (Voll-Duplex)	•
Headset-Anschluss	•
Tastatursperre	•
Wahlsperre (z.B. 0900xx Nummern sperren)	•
Wahlwiederholungsspeicher	10
Wahlwiederholung automatisch	•
Anruferanzeige (CLIP)	•
Anruferliste	50
Menüsprachen	14
Nachtmodus / VIP Selektion	- / •
Anrufersperre / Erweiterte Anrufersperre (NEU)	- / • (100 Nummern)
VIP-Zuordnung Rufmelodien	•
Ruftöne/ -melodien (polyphon)	10 + 30
Sprechende Anruferkennung	•
Direktzugriff auf einzelne AB Nachrichten	•
Zielwahltaaste	•
Telefonbucheinträge (Namen + Nummern)	Gemeinsam bis zu 250 Einträge
Datum / Uhrzeit / Wecker	• / • / mit Schlummer-Funktion
Energiequelle	2 x Ni-MH (AAA)
Ladezeit	7
Stand-by-Zeit (Std.) / Hilfefunktion aktiviert	300
Sprechzeit (Std.) / Hilfefunktion aktiviert	18
Leistungsmerkmale Basis	
Paging-Taste (Mobilteil-Suchhilfe)	•
Anrufbeantworter Navigationstaste	•
Klingelnde Basisstation	•
Abmessungen, Gewicht, Sonstiges	
Bezeichnung opt. Mobilteil	TGJA30
Größe Basisstation (H x B x T) in mm	48 x 129 x 105
Größe Mobilteil (H x B x T) in mm	159 x 47 x 28
Gewicht Mobilteil in g	120
Gürtel-Clip inkl.	•