

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Trennschalterhaube – VX 8951.010

Stand : 21.10.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Trennschalterhaube für VX – VX 8951.010

erstellt am: 21.10.2019 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Inkl. Haupttüverriegelung für die Sicherheitsverriegelung von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen nach UL- Vorschrift. Getestet in Verbindung mit Betätigungshebel (Handhabe) für Hauptschalter.
Nutzen:	<p>Erfüllt die Anforderungen der UL 508 A In Verbindung mit der Betätigungsmechanik, Nebentüverriegelung und Schubstangen werden diese auch für Anreih-Kombinationen erfüllt Wahlweise links oder rechts am Schrank montierbar. Dadurch können alle eintürigen Anreih-Schaltschränke mit dieser Haube zum Trennschalterschrank ausgebaut werden. Die komplette Einbaufläche des Schrankes bleibt erhalten. In Verbindung mit dem integrierbaren Montageplatten-Zwischenstück kann die Montagefläche des Hauptschrankes um bis zu 14 % vergrößert werden Zwei Ausbrüche für Betätigungshebel auf der Vorderseite für den Einbau auf unterschiedlichen Höhen</p>
Einsatzgebiete:	<p>Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 und 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA Typ 1 und 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA für Type 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA für Type 12 Siemens: Bedienmechanismus mit Bowdenzug - Komplettbausätze 3VA9137-0CK12 für 3VA51 bis 125A; Handhabe Kunststoff; NEMA 1, 12, 3R; schwarz=AUS, rot=EIN 3VA9137-0CK72 für 3VA51 bis 125A; Handhabe Stahl Epoxy-beschichtet; NEMA 1, 12, 3R; schwarz=AUS, rot=EIN 3VA9277-0CK12 für 3VA52/62 bis 250A; Handhabe Kunststoff; NEMA 1, 12, 3R; schwarz=AUS, rot=EIN 3VA9277-0CK72 für 3VA52/62 bis 250A; Handhabe Stahl Epoxy-beschichtet; NEMA 1, 12, 3R; schwarz=AUS, rot=EIN 3VA9477-0CK12 für 3VA53/54/63/64 bis 600A; Handhabe Kunststoff; NEMA 1, 12, 3R; schwarz=AUS, rot=EIN 3VA9477-0CK72 für 3VA53/54/63/64 bis 600A; Handhabe Stahl Epoxy-beschichtet; NEMA 1, 12, 3R; schwarz=AUS, rot=EIN</p>
Material:	Stahlblech, 1,5 mm

Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 55
Schutzart NEMA:	NEMA 12
Lieferumfang:	Inkl. Haupttürverriegelung, Abdeckplatte und Befestigungsmaterial.
Hinweis:	Montage der Haube nur an einem eintürigen Schrank mit Türrohrahmen

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 125 mm Höhe: 2000 mm Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	18,2 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177920941
Zolltarifnummer:	73269098
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27189290
eCl@ss 6.0/6.1:	27189290
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27182101
Produktbeschreibung:	VX Trennschalterhaube, BHT: 125x2000x600 mm

Approbationen

Approbationen:	UL + C-UL
-----------------------	-----------

