

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Teilmontageplatten – VX 8617.620

Stand : 14.01.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Teilmontageplatten für VX – VX 8617.620

erstellt am: 14.01.2020 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

<b>Beschreibung:</b>	Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilmontageplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen.
<b>Material:</b>	Stahlblech, 2,5 mm
<b>Oberfläche:</b>	Verzinkt
<b>Lieferumfang:</b>	Inkl. Befestigungsmaterial

## Produktmerkmale

<b>Passend für:</b>	Gehäusetyp: VX Breite: = 400 mm Breite: = 1200 mm Tiefe: = 400 mm
<b>Abmessungen:</b>	Breite: 1100 mm Tiefe: 300 mm
<b>Einbaumöglichkeiten:</b>	Der Einbau kann wahlweise stehend als vertikale Montagefläche oder flach liegend als horizontaler Boden erfolgen Die Befestigung erfolgt direkt am Schrankprofil Bei vorgezogenem Aufbau erfolgt die Befestigung über System-Chassis an beliebiger Montageebene im Schrank Bei mehrstufigem Einbau der Teilmontageplatten hintereinander können diese, für den schnellen Zugang zu den dahinterliegenden Ebenen, über die Scharnierbefestigung schwenkbar ausgeführt werden
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.

<b>Gewicht/VE:</b>	8,6 kg
<b>Kupferanteil (kg / Stück):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177919471
<b>Zolltarifnummer:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000213
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000213
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27409216
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27409216
<b>Produktbeschreibung:</b>	VX Teilmontageplatte, Abmessung: 1100x300 mm