

ProfiCook PC-WKS 1167G - Tee-/Wasserkocher - Edelstahl/Glas

| | |
|------------------------|--|
| Produktbeschreibung: | ProfiCook PC-WKS 1167G - Tee-/Wasserkocher - 1.5 Liter - 2200 W - Edelstahl/Glas |
| Gruppe: | Kleine Küchengeräte |
| Hersteller: | ProfiCook |
| Hersteller Artikel Nr: | 501167 |
| EAN: | 4006160011678 |



Key Selling Points:

- 2-in-1 - Tee- und Wasserkocher in Einem
- Wi-Fi-Steuerung - bequeme Bedienung im heimischen WLAN oder über das Internet von unterwegs
- App-Zusatzfunktionen: Temperaturanzeige in Echtzeit, Timerfunktion, Anzeige von Kochzeitende/Restlaufzeit, Teezubereitungsprogramme, Zieltemperatur individuell und gradgenau einstellbar, Warmhaltefunktion
- Nahbedienungsfunktionen: Schnellstart ohne Temperaturvoreinstellung (100 °C), Elektronische Temperatureinstellung mit automatischer "Keep Warm"-Warmhaltefunktion
- Programmierbare Warmhaltefunktion, Elektronische Temperatureinstellung mit automatischer Nachkochfunktion
- Bis zu 1,5 Liter Füllmenge
- Signalton bei Erreichen der vorgewählten Temperatur
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik - leichtes Ein- und Ausgießen
- Dank edlem Design auch als Servierkanne geeignet
- 360° drehbare Steckverbindung ermöglicht bequeme Bedienung für Rechts- und Linkshänder
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Transparenter Griff
- Glas-/Edelstahlgehäuse, Edelstahl-Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------|--|
| Produktbeschreibung | ProfiCook PC-WKS 1167G - Tee-/Wasserkocher - Edelstahl/Glas |
| Produkttyp | Tee-/Wasserkocher |
| Kapazität | 1.5 Liter |
| Wasserstandsanzeige | Extern |
| Variable Temperatur | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Warmhaltefunktion | Ja |
| Antikalk-System | Ja |
| Trockenkochschutz | Ja |
| Heizelement | Verdeckt |
| 360°-Kontaktsockel | Ja |
| Farbe | Edelstahl/Glas |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Max. Energieverbrauch | 2200 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 21.5 cm x 19.5 cm x 25.5 cm |
| Gewicht | 1.44 kg |