

# Testboy 40 simple

## Zweipoliger Spannungsprüfer

Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?

Widerstandsfähig und anwenderfreundlich, das ist der Testboy 40 simple. Mittels seiner praktischen Bauform liegt der Testboy 40 simple angenehm in der Hand und lässt sich klassisch und leicht bedienen. Das garantiert dem Anwender eine lange Einsatzbereitschaft. Der Spannungsprüfer zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 12 bis 690 V zuverlässig an. Zudem ermöglicht der Testboy 40 simple eine Durchgangsprüfung und die einpolige Phasensuche.

### Ihre Vorteile

- | Optische Anzeige mit 10 LEDs
- | 12 – 690 V AC/DC
- | Phasensuche gegen den Schutzleiter
- | Durchgangsprüfung bis 650 kΩ
- | Einfache Handhabung
- | CAT IV 300 V / CAT III 600V

### SPEZIFIKATIONEN

	<b>TB 40simple</b>
Anzeige	Optisch, 10 LEDs
Spannungsbereich	12 – 690 V AC/DC
Polarität	Ja (+, - LED)
Durchgangsprüfung	Ja, akustisch bis 650 kΩ
Einpolige Phasensuche	Ja
Auto-Power-Off	Ja
Überspannungskategorie	CAT IV 300 V / CAT III 600 V
Norm	EN 61243-3:2014
Gehäuse	Schlag-/bruchfester Kunststoff
Abmessungen	210 x 57 x 25 mm
Gewicht	120 g
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V AAA LR6
Farbe	rot / schwarz

