

Nokia G10 - Night - 4G - 32 GB - Smartphone

Produktbeschreibung: Nokia G10 - Smartphone - Dual-SIM - 4G LTE - 32 GB - microSD slot - 6.5" - 1600 x 720 Pixel - RAM 3 GB - Triple-Kamera 8 MP front camera - Android - Night

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Nokia
 Hersteller Artikel Nr: 719901147821
 EAN: 6438409060266



Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Nokia G10 - Night - 4G - 32 GB - Smartphone |
| Produkttyp | Smartphone 4G |
| Hersteller-Modellnummer | TA-1334 |
| Anzeige | 1600 x 720 Pixel - 16.5 cm (6.5") - 20:9 |
| Besonderheiten | UKW-Radio |
| Prozessor | MediaTek Helio G25 2 GHz (8-Core) |
| Speicher | 32 GB - RAM 3 GB |
| Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Hinterere Kamera | 13 Megapixel |
| 2. hintere Kamera | 2 Megapixel - Tiefenkamera |
| Dritte Rückkamera | 2 Megapixel - Macro-Kamera |
| Vordere Kamera | 8 Megapixel |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM |
| Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät |
| Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
| Schutz | Spritzwassergeschützt |
| Farbe | Night |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 76 mm x 9.2 mm x 164.9 mm |
| Gewicht | 194 g |

