

Xiaomi Redmi Note 10S - Onyx Gray - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone

Produktbeschreibung: Xiaomi Redmi Note 10S - Smartphone - Dual-SIM - 4G LTE - 128 GB - 6.43" - 2400 x 1080 Pixel (409 ppi (Pixel pro Zoll)) - AMOLED - RAM 6 GB - 4x x Rückkamera 13 MP front camera - Android - Onyx Gray

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Xiaomi
 Hersteller Artikel Nr: MZB092ZEU



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xiaomi Redmi Note 10S - Onyx Gray - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone
Produkttyp	Smartphone 4G
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.3 cm (6.43") - 409 ppi (Pixel pro Zoll) - AMOLED
Prozessor	MediaTek Helio G95 2.05 GHz
Grafikbeschleuniger	ARM Mali-G76 MC4
Speicher	128 GB - RAM 6 GB
Betriebssystem	Android 11 mit MIUI 12.5
Hinterere Kamera	64 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.9 - Fokus: automatisch
2. hintere Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Rückkamera	2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vierte Rückkamera	2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vordere Kamera	13 Megapixel f/2.45
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt
Farbe	Onyx Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.5 mm x 8.29 mm x 160.46 mm
Gewicht	178.8 g
SAR	0,904 W/kg (Körper), 0,599 W/kg (Kopf), 1,896 W/kg (Gliedmaße)

