

G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 4400 MHz / PC4-35200 - ungepuffert

Produktbeschreibung: G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 4400 MHz / PC4-35200 - CL19 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - Classic Black



Gruppe: RAM
Hersteller: G.Skill
Hersteller Artikel Nr: F4-4400C19D-64GVK

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 4400 MHz / PC4-35200 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	64 GB: 2 x 32 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	4400 MHz (PC4-35200)
Latenzzeiten	CL19 (19-26-26-46)
Leistungsmerkmale	Kühlkörper / Wärmeableitung, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung	1.5 V