

Fujitsu E24-8 TS Pro - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: Fujitsu E24-8 TS Pro - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Fujitsu
 Hersteller Artikel Nr: S26361-K1598-V161
 EAN: 4063872886802



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Fujitsu E24-8 TS Pro - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	43.65 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.6 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.3 cm x 20.9 cm x 37.2 cm
Gewicht	3.6 kg
Lokalisierung	Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, EN 60950, SASO, CCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, S Mark, cTUVus, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification

