

Makita DDF446RTJ - Bohrer/Schrauber

Produktbeschreibung: Makita DDF446RTJ - Bohrer/Schrauber -
 schnurlos - 2 Geschwindigkeiten -
 Bohrfutterschlüssel 13 mm - 44 N·m - 2
 Akkus - 14.4 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
 Hersteller: Makita
 Hersteller Artikel Nr: DDF446RTJ
 EAN: 0088381819343



Key Selling Points:

- Einhäusiges Schnellspannbohrfutter
- Mit Rechts-/Links-Lauf
- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Mit leuchtstarker LED
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Makita DDF446RTJ - Bohrer/Schrauber
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 400 / 0 - 1500 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	44 N·m
Max. Drehmoment (weich)	30 N·m
Batterie	2 x 14.4 V - Lithium-Ionen

What's in the Box:

- Bohrer/Schrauber
- Akkuladegerät
- 2 Akkus
- Gürtelclip, doppelseitiger Schraubendreheraufsatz
- MAKPAC 2 Kasten