

## Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 7 5700U - 16 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 20YG - Ryzen 7 5700U / 1.8 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - Schwarz - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks  
 Hersteller: Lenovo  
 Hersteller Artikel Nr: 20YG003UGE  
 EAN: 0195891132104

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 7 5700U - 16 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Prozessor	AMD Ryzen 7 5700U / 1.8 GHz (4.3 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Speicherkapazität	1 TB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	AMD Radeon Graphics
Eingabegerät	TrackPoint, UltraNav
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet
Batterie	Bis zu 13.6 Stunden
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.5 cm x 24 cm x 1.89 cm
Gewicht	1.7 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold